





※躯体巾180mm未満の場合80mmアンカーは使用不可。



訂正

|   |    |     |     |  |           |          |          |    |      |        |
|---|----|-----|-----|--|-----------|----------|----------|----|------|--------|
| △ | 設計 | 受領欄 | 年月日 | 工事名  | 株式会社サンレール | 営業<br>担当 | 設計<br>担当 | 作図 | 受注番号 | 図<br>番 |
| △ | 施工 | 受領欄 | 年月日 | 名称<br>S6540ダブルレール立格子デザイン<br>カサレールツインアンカー工法 |           |          |          |    | 工作番号 |        |

提出  
訂正図  
承諾図